




RFID címke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID-TAG
2 tag pozíciójelzés antenna közepe



Felhasználási terület

Alkalmazás	A termékszallítók kódolása irányított szállító rendszerekben
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	90

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	Vigo
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
-------------	-----------------	------------



RFID címke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Rádió tanúsítvány	ISO 15693	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	10
Ház	Szerelődoboz a munkadaraboknak	
Szerelés módja	Telepítés fém és nem fém anyagokra; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez)	
Méret	[mm]	18 x 33 x 16,9
Anyagok	PBT narancs; PA fekete	

Tartozékok

Szállított tételek	
--------------------	--

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

További adatok

Olvasási távolság fémre történő szerelés esetén (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15