


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-V-E1



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

420

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

160

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

50

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

49

Száloptika fej kivitel

egyenes



Szálóptikás adó-vevős érzékelő

FE-00-P-V-E1

Szálóptika fej átmérő	[mm]	1
Szálóptikafej hossza	[mm]	5
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	10
Szálelrendezés		●
Anyagok		Adapter: PPE
Fényvezető anyaga		üveg
Szálóptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs, E20107
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db