




RFID címke

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



Felhasználási terület

Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	90

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	65536
Adattároló típusa	FRAM
Chiptípus	MB89R112
Blokkok száma	256
Blokkméret [Byte]	32
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	korlátlan

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

Rádió tanúsítvány	ISO 15693
-------------------	-----------

Mechanikai adatok

Súly [g]	3,85
Szerelés módja	nemfémes anyagokra történő beszerelés; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez)
Méretek [mm]	Ø 30 / L = 3
Anyagok	PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E80380



RFID címke

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115