


Szóloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Szóloptika érzékelési távolság [mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly [g]

94,5

Szóloptika fej kivitel

egyenes

Szóloptika fej menet

M8

Teljes hossz [mm]

600

Minimális hajlítási sugár [mm]

30; (fix szereléshez)

Szálrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg

Szóloptika fej anyaga

alumínium



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8

Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db