
E80384

RFID címke

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Felhasználási terület		
Üzemi hőmérséklet (aktív)	[°C]	-40...85
Csúcshőmérséklet (passzív)	[°C]	90
Elektromos adatok		
Működési frekvencia	[MHz]	13,56
Memória mérete	[bit]	1024
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		ICODE SLIX
Blokkok száma		28
Blokkméret	[Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID)	[Byte]	8
RFID szabvány		ISO 15693
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rádió tanusítvány		ISO 15693
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	11,5
Szerelés módja		nemfémes anyagokra történő beszerelés; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez)
Méretek	[mm]	Ø 50 / L = 3
Anyagok		PPA fekete
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E80384

RFID címke

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190