

Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/1M

Kifutó termék



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OIF

OIF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...290

Mechanikai adatok

Súly

[g]

118,4

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M8

Teljes hossz

[mm]

1000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

30; (fix szereléshez)

Szállelrendezés



Anyagok

Adapter: PA

Fényvezető anyaga

üveg



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-30-A-A-M8/1M

Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	alumínium
Tartozékok	
Szállított tételek	hatlapú anyák: 2 x M8, rozsdamentes acél
	fogazott alátétek: 2
	recézett anya: 1 x M30
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db