




RFID címke

ID-TAG/12X2.3/06



Felhasználási terület

Üzemi hőmérséklet (aktív)	[°C]	-40...90
Csúshőmérséklet (passzív)	[°C]	90

Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	13,56
Memória mérete	[bit]	896
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		Vigo
Blokkok száma		32
Blokkméret	[Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID)	[Byte]	8
RFID szabvány		ISO 15693
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 68

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rádió tanúsítvány		ISO 15693

Mechanikai adatok

Súly	[g]	5,5
Szerelés módja		Telepítés fém és nem fém anyagokra; (tapadás a felülethez ; fémre történő telepítés esetén a szürke oldalán rögzítse a felületre)
Méret	[mm]	Ø 12,3 / L = 2,1
Anyag		PPS fekete; epoxy gyanta öntött

Megjegyzések

Csomagolási egység		10 db
--------------------	--	-------



RFID címke

ID-TAG/12X2.3/06

További adatok

Olvasási távolság nem féltre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	-

Olvasási távolság féltre történő szerelés esetén (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-