




RFID címke

ID-TAG/139 x 53 x 15/04



Felhasználási terület

Alkalmazás

RFID kódolás fém tartályoknál

Elektromos adatok

Működési frekvencia	[MHz]	860...930
Memória mérete	[bit]	512
Adattároló típusa		EEPROM
Chiptípus		Impinj Monza 4QT
Tag azonosító (TID)	[Byte]	64
Elektronikus termékkód (EPC)		96 bit; (kihúzzható: 128 bit)
RFID szabvány		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Max. olvasási ciklusok		korlátlan
Max. írási ciklusok		100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...100
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	71,6
Méret	[mm]	53 x 139,2 x 14,9
Anyagok		ház: polikarbonát-ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E80393



RFID címke

ID-TAG/139 x 53 x 15/04

További adatok

olvasási távolság (m)

DTE80x	2
DTE90x	1,9
ANT860 / ANT960	5
ANT820 / ANT920	2