


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-R1



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

40

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

6

OOF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

24

OUF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

6

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...80

Mechanikai adatok

Súly

[g]

37

Száloptika fej kivitel

derékszögű



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-P-V-R1

Száloptika fej átmérő	[mm]	1
Teljes hossz	[mm]	600
Minimális hajlítási sugár	[mm]	20
Szálelrendezés		ⓘ
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4301 / 304)
Fényvezető burkolat		PVC
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőbilincs:, E20107
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db