




Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD



Felhasználási terület

Kivitel

szorítóhenger szerelés, készülékvédelemmel

Mechanikai adatok

Súly

[g]

345,5

Szerelés módja

szabadonálló; (M10)

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti); szorítóhenger: horganyöntvény

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres fejű csavar: 1 x M10 x 120

Anyák: 2 x M10

alátét: 2

hengeres csavarok: 2 x M5 x 16

E21084



Rögzítőkészlet védőburkolattal optikai érzékelőkhöz

O5 PROTECTIVE BRACKET ROD

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------