


Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Felhasználási terület

Működési elv

adó-vevős érzékelő

Alkalmazás

Kis hajlítási sugár

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

50

OBF

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

56

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

560

OO50

Száloptika érzékelési
távolság

[mm]

120

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...60

Mechanikai adatok

Súly

[g]

33

Száloptika fej kivitel

egyenes



Száloptikás adó-vevős érzékelő

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Száloptika fej menet	M3
Teljes hossz [mm]	2000
Minimális hajlítási sugár [mm]	3
Szálelrendezés	
Magátmérő [mm]	0,5
Fényvezető átmérő [mm]	217 x 0,06
Külső átmérő [mm]	1
Fényvezető anyaga	PMMA
Száloptika fej anyaga	alumínium
Fényvezető burkolat	PE

Tartozékok

Szállított tételek	hatlapú anyák: 4 x M3
	fogazott alátétek: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Tartozékok (választható)	Vágószerszám száloptikához:, E20600

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------