


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-W-M6/3M



Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OCF; OKF

OCF (High Power)

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

270

OKF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

22

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...150

Mechanikai adatok

Súly

[g]

174,5

Száloptika fej kivitel

egyenes

Száloptika fej menet

M6

Száloptikafej hossza

[mm]

35

Teljes hossz

[mm]

3000

Minimális hajlítási sugár

[mm]

45



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-00-M-W-M6/3M

Szálelrendezés		
Magátmérő	[mm]	1,6
Fényvezető átmérő	[mm]	0,05
Külső átmérő	[mm]	5,4
Fényvezető anyaga		üveg
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Fényvezető burkolat		fém-szilikon
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db