




Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60



Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15


Védettség	IP 67; IP 68	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1340
Méreték	[mm]	22 x 54 x 100
Anyagok	PA	
Test kiöntő anyaga	PA	
Elosztódoboz portjainak száma	6	
Csatlakozó típusa	M12	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	12 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka: 2	
	címkék: 6	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0010H15

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga