



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0010H11



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0010H11

Védettség	IP 67; IP 68	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1190
Méreték	[mm]	22 x 54 x 127
Anyagok	PA	
Test kiöntő anyaga	PA	
Elosztódoboz portjainak száma	8	
Csatlakozó típusa	M12	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka: 2	
	címkek: 8	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO8H050MSS0010H11

Csatlakozás

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga