




Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O4 MOUNTING BRACKET 500



Felhasználási terület	
Kivitel	szorítóhenger szerelés
Mechanikai adatok	
Súly	[g] 136,5
Szerelés módja	kerek profil; ($\varnothing 12$ mm)
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); szorítóhenger: rozsdamentes acél
Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres csavarok: 2 x M5 x 10
	Csavaranya: 1 x M5
	hengeres fejű csavar: 1 x M5 x 16
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db