


Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O8 CLAMP BRACKET 12 MM



Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez O8

Mechanikai adatok

Súly

[g]

91

Szerelés módja

kerek profil; ($\varnothing 12$ mm)

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)

Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 1 x M3 x 14, rozsdamentes acél

hengeres csavarok: 1 x M5 x 16, horganyzott acél

záróanyák: 1 x M3 x 14, rozsdamentes acél

záróanyák: 1 x M5 x 16, horganyzott acél

szorítóhenger: 1

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db