


## Rögzítőkészlet optikai érzékelőkhöz

O8 CLAMP BRACKET 10 MM



## Felhasználási terület

Kivitel

OG kiképzéshez O8

## Mechanikai adatok

Súly

[g]

48,5

Szerelés módja

kerek profil; ( $\varnothing 10$  mm)

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4571/316Ti )

## Tartozékok

Szállított tételek

hengeres csavarok: 1 x M3 x 14, rozsdamentes acél

hengeres csavarok: 1 x M4 x 12, horganyzott acél

záróanyák: 1 x M3 x 14, rozsdamentes acél

záróanyák: 1 x M4 x 12, horganyzott acél

szorítóhenger: 1

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db