


Központi elosztó

ZDO8H059MSS00,5H11



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----



Központi elosztó

ZDO8H059MSS00,5H11

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 67; IP 68
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	261
Méret	[mm]	22 x 54 x 127
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		8
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási sugár rögzített szerelésnél	min. 5 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3 m/s, 5 m vízszintes út és max. 5 m/s ² gyorsulás esetén
	torziós igénybevétel	± 30 °/m
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	8
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm ² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm ² (95 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - horony		
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		



Központi elosztó

ZDO8H059MSS00,5H11

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga