


Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 hatszög foglalat 3 mm
2 furat a szerszámok felszereléséhez

Felhasználási terület

Működési elv

Tárgyreflexiós optikai érzékelő

Alkalmazás

Ipari területeken való alkalmazásokhoz

Érzékelési tartomány

Érzékelési távolság erősítővel

OBF; OO50; OCF

OBF

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

70

OO50

Száloptika érzékelési távolság

[mm]

150



Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Száloptika érzékelési távolság	[mm]	490
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...70
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	50
Száloptika fej kivitel		derékszögű
Száloptika fej menet		M6
Teljes hossz	[mm]	2000
Minimális hajlítási sugár	[mm]	2
Szálelrendezés		⊙
Magátmérő	[mm]	1
Fényvezető anyaga		PMMA
Száloptika fej anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Fényvezető burkolat		PE
Tartozékok		
Szállított tételek		hatlapú anyák: 2 x M6
		fogazott alátétek: 2
Tartozékok (választható)		Vágószerszám száloptikához:, E20600
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db