


E2M204



Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 11M



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Kivitel	kamera video kimenettel O2M20x
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-45...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	589,5
Anyagok		ház: PVC; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga		PVC

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 11 m, PVC, fekete, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm




Adapterkábel video kimenettel rendelkező kamerákhoz

CONNECTION CABLE M16 11M

Elektromos csatlakozás

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M16, egyenes; kódolás: A; záró: PVC; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

