


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Termékjellemzők

Képfelbontás [px] 680 x 480

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...32 DC

Áramfelvétel [mA] < 770

Túlfeszültség-védelem igen

Érzékelési tartomány

Képfelbontás [px] 680 x 480

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-40...125
Tárolási páratartalom	[%]	< 75; (relatív páratartalom)
Szavatossági idő	[MON]	24
Védettség		IP 67; (ISO 20653)

Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-4	ipari környezet
	DIN EN 61000-6-2	ipari környezet
Ütésállóság		50 g
Rezgésállóság	Frekvenciatartomány 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1569,5
Anyagok		ház: rozsdamentes acél (1.4401 / 316)

Tartozékok	
Szállított tételek	Védőkupakok

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - ..C4

Csatlakozó: 4 x M16; kódolás: A



1	koaxkabel mag videojel
2	koaxkabel árnyékolás video GND
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Elektromos csatlakozás - INPUT

Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A



1	U+
2	0 V
3	Bemenet 1
4	Bemenet 2
5	Bemenet 3
6	Bemenet 4
7	nem használt
8	nem használt

Elektromos csatlakozás - OUTPUT

Csatlakozó: 1 x M16; kódolás: A



1	koaxkábel mag videojel
2	koaxkábel árnyékolás video GND
3	nem használt
4	nem használt