

Központi elosztó

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 30 AC/DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60

Védettség

IP 67; IP 68

Tesztek / engedélyek

UL minősítés


Enclosure type

Type 1



Központi elosztó

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	1470,5
Méret	[mm]	22 x 54 x 100
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
Tartozékok		
Szállított tételek	Zárósapka:	2
	cimkék:	6
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm		
		

Központi elosztó

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⏏	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm

