


E30430



IO-Link kijelző

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

csatlakoztatott érzékelő összes folyamatértékének kijelzése

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

18...30 DC

Áramfelvétel

[mA]

< 47

Min. szigetelési ellenállás

[MΩ]

100; (500 V DC)

Védelmi osztály

III

Polaritáscsere védelem

igen

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek

jelzés, indikáció

Interfész

Kommunikációs interfész

IO-Link

Átvitel típusa

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link verzió

1.1

SDCI-szabvány

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO-mód

nem

Szükséges master port típus

A

Min. folyamat ciklusidő

[ms]

11,2

Támogatott DeviceID-k

üzemmód

DeviceID

default

694

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

0...60

E30430



IO-Link kijelző

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	5 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...50 Hz)
MTTF	[év]	397
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	204
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		színes kijelző 1,44", 128 x 128 pixel
		2 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		Y-elosztók:, E12481
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott		