


Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0015H15



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

12

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...80

Környezeti hőmérséklet
(mozgó)

[°C]

-5...60



Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0015H15

Védettség	IP 67; IP 68
-----------	--------------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	1898
Méret	[mm]	22 x 54 x 100
Anyag		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Elosztódoboz portjainak száma		6
Csatlakozó típusa		M12
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	12 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	Zárósapka: 2
	címkek: 6

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony


Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: PA; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,8...1,5 Nm



Központi elosztó

ZDO6H05DMSS0015H15

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BU =	barna
GN =	kék
GY =	zöld
PK =	szürke
RD =	rózsaszín
WH =	piros
YE =	fehér
	sárga