




Központi elosztó

ZDO4F035MSS0005H10



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	6

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-5...60
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	367
Anyagok		PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett



Központi elosztó

ZDO4F035MSS0005H10

Test kiöntő anyaga	PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett	
Elosztódoboz portjainak száma	4	
Csatlakozó típusa	M8	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Tartozékok (választható)	zárósapka: M8, E73005	
	DIN sín adapter:, E73006	

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott






Központi elosztó

ZDO4F035MSS0005H10

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga