




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT G1/4



1 tömítő felület

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	480
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez	

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.	
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.	

Mechanikai adatok

Súly	[g]	195,8
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Szenzor csatlakozás	G 1/4	
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 35 mm	
Tömítés	tömítőgyűrű	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------