


Vágógyűrű csavározás

PROGRESSIVE RG FITTING D10 NPT



CRN

Felhasználási terület		
Beszerelés		Vágógyűrű csavározás
Nyomásállóság	[bar]	50
Tesztek / engedélyek		
Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek		Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók		A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	84,9
Anyagok		rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás		Ø 10 mm
Folyamatcsatlakozás		menetes csatlakozó 1/2" NPT
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db