




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPT D60/G1



- 1 G1 belső menet Aseptoflex Vario
2 tömítő felület

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Beszерelés	for thin wall thicknesses
Nyomásállóság [bar]	25
Megjegyzés a nyomásállósághoz	szenzor és adapter összekötéséhez

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	156
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4
Szenzor csatlakozás	G 1 belső menet Aseptoflex Vario
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 60 mm
Tömítés	tömítőgyűrű

Tartozékok

Szállított tételek	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054
Tartozékok (választható)	o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------