


Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT M12-WELDING 3A ACCESSORY



- 1 szivárgási furat
1 tömítő szegély

EC 1935/2004 EHEDG Certified 
Felhasználási terület

Kivitel	telítettségi furattal
Közeghőmérséklet [°C]	< 250
Nyomásállóság [bar]	50

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	32,35
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm]	5...20
Szenzor csatlakozás	M12 x 1,5 tömítőkónusz
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 19 mm

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------