




IO-Link kijelző

IO-Link DISPLAY 1,44"



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Alkalmazás

szabadon meghatározható folyamatértékek,
szövegek és üzenetek megjelenítése a vezérlésről

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

18...30 DC

Áramfelvétel [mA]

< 47

Min. szigetelési ellenállás [MΩ]

100; (500 V DC)

Védelmi osztály

III

Polaritáscsere védelem

igen

Szoftver / programozás

Paraméterezési lehetőségek

kijelző, visszajelző (ábra, szöveg, QR kód)

Interfész

Kommunikációs interfész

IO-Link

Átvitel típusa

COM2 (38,4 kBaud)

IO-Link verzió

1.1

SDCI-szabvány

IEC 61131-9

Profil

Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis

SIO-mód

nem

Szükséges master port típus

A

Bináris folyamatadat

6

Min. folyamat ciklusidő [ms]

8,4

Támogatott DeviceID-k

üzemmód

DeviceID

default

681



IO-Link kijelző

IO-Link DISPLAY 1,44"

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...60
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-20...80
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Ütésállóság	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Rezgésállóság	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...50 Hz)
MTTF	[év]	5,63
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	174
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM; PA 6.6-GF30	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		színes kijelző 1,44", 128 x 128 pixel
		2 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M12; Érintkezők: aranyozott		