


Folyamatadapter higiénikus csőszelvényekhez

ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)



EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	40
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	283,5
Közeggel érintkező anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4	
Szenzor csatlakozás	G 1 tömítőkónusz	
Folyamatcsatlakozás	Csőszelvény DN40 (1,5") DIN 11851	

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------