

Folyamatadapter csőszelvény DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E33302

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

Az alternatív termék használata megköveteli egy új érzékelő használatát Aseptoflex Vario külső menettel



1 Aseptoflex-csavarmenet

EC 1935/2004 

Felhasználási terület

Nyomásállóság	[bar]	25
---------------	-------	----

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly	[g]	224,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); o-gyűrű: EPDM	
Szenzor csatlakozás	Aseptoflex	
Folyamatcsatlakozás	csavaros csőkötés DN40 DIN 11864-1-A-BS	
Közeggel érintkező részek felületi karakterisztikája Ra / Rz	0,4 / 4	
Higiéniai osztály DIN 11866 szerint	H4	

E33102



Folyamatadapter csőszerelevény DIN 11864

ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------