


## Folyamatadapter DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A



- 1 Aseptoflex Vario  
2 szívárgási furat  
3 tömítő felület



EC 1935/2004 EHEDG Certified



## Felhasználási terület

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kivitel             | telítettségi furattal |
| Nyomásállóság [bar] | 40                    |

## Tesztek / engedélyek

|                                            |                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek | Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie. |
| Biztonsági tudnivalók                      | A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.                |

## Mechanikai adatok

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Súly [g]                            | 266                                                                          |
| Közeggel érintkező anyagok          | rozsdamentes acél (1.4435 / 316L) ; felületi karakterisztika : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Szenzor csatlakozás                 | G 1 belső menet Aseptoflex Vario                                             |
| Folyamatcsatlakozás                 | Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS                                                 |
| Higiéniai osztály DIN 11866 szerint | H4                                                                           |

## Tartozékok

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Szállított tételek       | o-gyűrű: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA megfelelés, E30054 |
| Tartozékok (választható) | o-gyűrű: 1 x 24 x 2, FKM, FDA megfelelés, E30123  |
|                          | tömítőgyűrű: 1, PEEK, FDA megfelelés, E30124      |

# E33308



## Folyamatadapter DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-BKS-A/DN40 3A

### Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|