


Y - elosztó

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Megjegyzés a környezeti
hőmérséklethez

cULus: ...65 °C

Tárolási hőmérséklet

[°C]

-25...55

Tárolási páratartalom

[%]

10...100

Tárolás egyéb éghajlati
feltételei a megadott osztály
szerint

1K22/ DIN 60721-3-1

Védettség

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

37,2

Anyagok

ház: PA narancs; Tömítés: FKM

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett



Y - elosztó

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás

