


T-idom progresszív gyűrű tömítéssel

T-PIECE QL18-18-18/VA



Felhasználási terület

Kivitel	folyamatcsatlakozású érzékelőkhöz és adapterekhez M26x1,5
Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	315

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	292,7
Szerelés módja	ajánlás: precíziós acél csövek 18 x 1,5 DIN 2391/ISO 3304
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4571/316Ti)
Szenzor csatlakozás	M26 x 1,5
Folyamatcsatlakozás	Ø 18 mm

Tartozékok

Tartozékok (választható)	Adapter: 1 x M18 x 1,5, áramlásérzékelők közvetlen csatlakoztatásához, E40104
--------------------------	---

Megjegyzések

Megjegyzések	Az alkalmazásnak megfelelő, jóváhagyott kenőpasztát használjon.
Csomagolási egység	Tartsa be a progresszív gyűrűs armatúrák beszerelésre vonatkozó megjegyzéseket
	1 db