




Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPTER SI1/G1/2/VA



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	100

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	57,9
Méreték [mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés	M18 x 1,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm]	50
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/2
Beépítési mélység [mm]	21; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, NBR üvegszál erősített
--------------------	--------------------------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	30 bárnál nagyobb nyomású alkalmazásoknál használjon megfelelő nagynyomású adaptert. Ivóvízes alkalmazások esetén a mellékelt tömítéseket cserélje le az alkalmazáshoz megfelelő tömítésekre.
Csomagolási egység	1 db