



Becsavarható adapter folyamatérzékelőkhöz

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	30

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	36
Méreték [mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés	M18 x 1,5
Anyagok	titánium (3.7235)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 1/4
Beépítési mélység [mm]	13,5; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Tartozékok

Szállított tételek	Tömítések: 1, PTFE
--------------------	--------------------

Megjegyzések

Megjegyzések	30 bar-nál nagyobb és legfeljebb 300 bar-os alkalmazásoknál csak U-gyűrűvel használható.
Csomagolási egység	1 db