




Hegeszthető adapter folyamatérzékelőkhöz

WELDING ADAPTER SID V4A



Reg31

Felhasználási terület

Alkalmazás	Ipari alkalmazásokhoz
Közeg	folyadékok és gázok
Nyomásállóság [bar]	300

Tesztek / engedélyek

Nyomástartó edényekre vonatkozó irányelvek	Az esetleges PED-besorolás az alkalmazástól függ, és azt a felhasználónak / üzemeltetőnek kell elvégeznie.
Biztonsági tudnivalók	A közeg és a termék anyagának kompatibilitását minden alkalmazás esetében ellenőrizni kell.

Mechanikai adatok

Súly [g]	91,2
Méret [mm]	M18 x 1,5
Menet megjelölés	M18 x 1,5
Anyagok	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Szenzor csatlakozás	M18 x 1,5 belső menet
Folyamatcsatlakozás	Behegesztett adapter Ø 24 mm
Beépítési mélység [mm]	15; (mérőelektród SID, SFD, TN)

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------