




Koaxiális cső szintérzékelőkhöz

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 központosítódarab rögzítőkapocs

CRN

Felhasználási terület	
Kivitel	töltésszint-érzékelőkhöz LR
Közeghőmérséklet [°C]	-40...200
Nyomásállóság [bar]	16
Vákuumálló [mbar]	-1000
MAWP (CRN szerinti alkalmazásokhoz) [bar]	16
Mechanikai adatok	
Súly [g]	215,5
Anyagok	koaxiális cső: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Tömítés: NBR üvegszál erősített; központosítódarab: PPS üvegszál erősített; rögzítőkapocs: rozsdamentes acél(1.4310 / 301)
Szenzor csatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 belső menet
Folyamatcsatlakozás	menetes csatlakozó G 3/4 külső menet
Hossz L [mm]	300
Tartozékok	
Szállított tételek	Tömítés: 1
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db