


Konfekcionálható dugalj

SDOGK120--LFKSG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	4,5...30 DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...125
------------------------	------	-----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	45
------	-----	----

Méret	[mm]	28 x 28 x 53
-------	------	--------------

Anyag	sárgaréz műanyagborítású; PA 6.6 fekete
-------	---

Test kiöntő anyaga	bronz / PA 6.6, műanyagborítású
--------------------	---------------------------------

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

forrasztás, forrasztott csatlakozás: ...1 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: bronz / PA 6.6, műanyagborítású





Konfekcionálható dugalj

SDOGK120--LFKSG

Csatlakozás

