


Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 2400



1 karabiner

Termékjellemzők

Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Felhasználási terület

Kivitel	58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz
---------	--

Pontosság / eltérés

Pontosság	± 0,1 % FSO
Ismétlési pontosság	± 0,04 % FSO

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-20...80
Tárolási páratartalom [%]	5...95; (nincs páralecsapódás)

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Rezgésállóság	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanikai adatok

Súly [g]	598,5
Felső perem átmérője [mm]	58

Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 2400

Anyagok	ház: PA; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal		
Tengely kialakítás	tömör tengely		
Tengely átmérő [mm]	6		
Max. mérési hosszúság [mm]	2400		
Kábeldob kerülete [mm]	150,8		
Vezetékátmérő [mm]	0,45		
Vezetékes csatlakozás	karabiner		
Vezeték tulajdonságai	kábelelmozdulás max. sebessége	[m /s]	1
	max. kábelgyorsulás	[g]	5
	max. kitolási erő	[N]	7
	min. visszahúzási erő	[N]	1
Rögzítő karima	szinkronkarima		

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Diagrammok és grafikonok

szerelési útmutató

