


## Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 3000



1 Menetes csap

## Termékjellemzők

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tengely kialakítás  | tömör tengely |
| Tengely átmérő [mm] | 6             |

## Felhasználási terület

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel | 58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|

## Pontosság / eltérés

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Pontosság           | $\pm 0,012$ % FSO |
| Ismétlési pontosság | $\pm 0,005$ % FSO |

## Környezeti körülmények

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80                       |
| Tárolási hőmérséklet [°C]   | -40...80                       |
| Tárolási páratartalom [%]   | 5...95; (nincs páralecsapódás) |

## Mechanikai adatok

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Súly [g]                  | 598,5                                                                    |
| Felső perem átmérője [mm] | 58                                                                       |
| Anyagok                   | ház: cinköntvény / műanyag; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal |
| Tengely kialakítás        | tömör tengely                                                            |
| Tengely átmérő [mm]       | 6                                                                        |

## Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 3000

|                       |                                |                |     |  |
|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----|--|
| Max. mérési hosszúság | [mm]                           | 3000           |     |  |
| Kábeldob kerülete     | [mm]                           | 200            |     |  |
| Vezetékátmérő         | [mm]                           | 0,87           |     |  |
| Vezetékes csatlakozás |                                | M6             |     |  |
| Vezeték tulajdonságai | kábelelmozdulás max. sebessége | [m /s]         | 0,8 |  |
|                       | max. kábelgyorsulás            | [g]            | 1   |  |
|                       | max. kitolási erő              | [N]            | 3   |  |
|                       | min. visszahúzási erő          | [N]            | 2,5 |  |
| Rögzítő karima        |                                | szinkronkarima |     |  |

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Diagrammok és grafikonok

szerelési útmutató

