


Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 10000



1 fűzőszem 20,2 mm Ø

Termékjellemzők

Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Felhasználási terület

Kivitel	58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz
---------	--

Pontosság / eltérés

Pontosság	± 0,01 % FSO
Ismétlési pontosság	± 0,001 % FSO

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...80

Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 10000

Tárolási páratartalom [%] 5...95; (nincs páralecsapódás)

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Rezgésállóság	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mechanikai adatok

Súly [g]	3510,8		
Méreték [mm]	115 x 168,7 x 115		
Felső perem átmérője [mm]	58		
Anyagok	ház: alumínium eloxált; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal		
Tengely kialakítás	tömör tengely		
Tengely átmérő [mm]	6		
Max. mérési hosszúság [mm]	10000		
Kábeldob kerülete [mm]	315		
Vezetékátmérő [mm]	1		
Vezetékes csatlakozás	20,2; (fűzőszem)		
Vezeték tulajdonságai	kábelemozdulás max. sebessége	[m /s]	2
	max. kábelgyorsulás	[g]	6
	max. kitolási erő	[N]	21
	min. visszahúzási erő	[N]	8
Rögzítő karima	szinkronkarima		


Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőcsavarok: 3 x M4
	hengeres csavarok: 4 x M4
	alátét
	szinkronkarima
	Tengelykapcsoló forgásjeladókhöz

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Diagrammok és grafikonok



szerelési útmutató