


Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 15000



Termékjellemzők

Tengely kialakítás	tömör tengely
Tengely átmérő [mm]	6

Felhasználási terület

Kivitel	58 mm-es szinkronkarimával és 6 mm-es tömör tengellyel rendelkező jeladókhöz
---------	--

Pontosság / eltérés

Pontosság	$\pm 0,01$ % FSO
Ismétlési pontosság	$\pm 0,001$ % FSO


Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...80
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...80
Tárolási páratartalom [%]	5...95; (nincs páralecsapódás)

Húzóköteles mechanizmus forgásjeladókhöz

DRAW WIRE 15000

Tesztek / engedélyek			
Ütésállóság		IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Rezgésállóság		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Mechanikai adatok			
Súly	[g]	3824,8	
Méretetek	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Felső perem átmérője	[mm]	58	
Anyagok		ház: alumínium eloxált; kábel: rozsdamentes acél poliamid bevonattal	
Tengely kialakítás		tömör tengely	
Tengely átmérő	[mm]	6	
Max. mérési hosszúság	[mm]	15000	
Kábeldob kerülete	[mm]	315	
Vezetékátmérő	[mm]	1	
Vezetékes csatlakozás		20,2; (fűzőszem)	
Vezeték tulajdonságai	kábelelmozdulás max. sebessége	[m /s]	2
	max. kábelgyorsulás	[g]	3
	max. kitolási erő	[N]	25
	min. visszahúzási erő	[N]	8
Rögzítő karima		szinkronkarima	
Tartozékok			
Szállított tételek	rögzítőcsavarok: 2 x M4		
	hengeres csavarok: 4 x M4		
	alátét		
	szinkronkarima		
	Tengelykapcsoló forgásjeladókhöz		
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	
Diagrammok és grafikonok			



szerelési útmutató