


Beépíthető dugalj

ADOGH040--S0,50



1 o-gyűrű



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	28,7
Menetes csatlakozás		PG 9
Anyagok		horganyöntvény nikkelezett
Test kiöntő anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E70156



Beépíthető dugalj

ADOGH040--S0,50

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér