


E80413



RFID címke

ID-TAG/110X25x12,7/04



Felhasználási terület

Alkalmazás

RFID kódolás fém tartályoknál

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]

860...930

Memória mérete [bit]

512

Adattároló típusa

EEPROM

Chiptípus

Impinj Monza 4QT

Tag azonosító (TID) [Byte]

8

Elektronikus termékkód (EPC)

128 bit

RFID szabvány

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. olvasási ciklusok

korlátlan

Max. írási ciklusok

100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...85

Tárolási hőmérséklet [°C]

-40...85

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly [g]

93,7

Méreték [mm]

110 x 25 x 12,9

Anyagok

ház: polikarbonát-ABS

Megjegyzések

Csomagolási egység

5 db

E80413



RFID címke

ID-TAG/110X25x12,7/04

További adatok

olvasási távolság (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1