




RFID címke

ID-TAG/51x37x7,5



Felhasználási terület

Alkalmazás

RFID kódolás fém tartályoknál

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]

866...928

Memória mérete [bit]

512

Adattároló típusa

EEPROM

Chiptípus

Alien Higgs 3

Tag azonosító (TID) [Byte]

64

Elektronikus termékkód (EPC)

96 bit

RFID szabvány

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Max. olvasási ciklusok

korlátlan

Max. írási ciklusok

100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-40...85

Tárolási hőmérséklet [°C]

-40...250

Védettség

IP 69K

Mechanikai adatok

Súly

[g]

144,5

E80417



RFID címke

ID-TAG/51x37x7,5

Szerelés módja		Fel- / beépítés	
Méretek	[mm]	51 x 36,3 x 7,5	
Anyagok		ház: Nylon / PP	

Megjegyzések

Csomagolási egység	5 db
--------------------	------

További adatok

olvasási távolság (m)

DTE80x	1,1
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	4,8
ANT820 / ANT920	2