


**Felhasználási terület**

Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	110

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	896
Adattároló típusa	EEPROM
Chiptípus	ICODE SLIX
Blokkok száma	28
Blokkméret [Byte]	4
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...110
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Rádió tanúsítvány	ISO 15693	

Mechanikai adatok

Súly [g]	186,1
Szerelés módja	Telepítés fém és nem fém anyagokra; (csavaros rögzítés ; tapadás a felülethez)
Méretek [mm]	Ø 47 / L = 10
Anyagok	PU

Megjegyzések

Csomagolási egység	10 db
--------------------	-------



RFID címke

ID-TAG/47X10.0/06

További adatok

Olvasási távolság nem féltre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	5
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	4
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	70
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	120

Olvasási távolság féltre történő szerelés esetén (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	-
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	35
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-