


RFID címke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID-TAG
2 tag pozíciójelzés antenna közepe



Felhasználási terület

Alkalmazás	A termékszallítók kódolása irányított szállító rendszerekben
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	120; (vizsgálat időtartama: 1 x 100 h)

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	0,125
Memória mérete [bit]	2048
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	100000

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...90
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Mechanikai adatok

Súly [g]	10,1
Ház	Szerelődoboz a munkadaraboknak
Méreték [mm]	18 x 33 x 16,9
Anyagok	PBT narancs; PA fekete

E80346



RFID címke

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

Tartozékok	
Szállított tételek	ID-TAG:, E80345
Megjegyzések	
Megjegyzések	csúcshőmérséklet 1 x 100 h
	Tárolási hőmérséklet 1 x 1000 h
	ütés 3 Achsen je 1084 Schocks
	rezgés 3 Achsen je 8 h
Csomagolási egység	1 db