




RFID címke

ID-TAG/20X3/06-16KBit



Felhasználási terület

Alkalmazás	A termékszallítók kódolása irányított szállító rendszerekben
Üzemi hőmérséklet (aktív) [°C]	-25...85
Csúcs hőmérséklet (passzív) [°C]	85

Elektromos adatok

Működési frekvencia [MHz]	13,56
Memória mérete [bit]	16000
Adattároló típusa	FRAM
Chiptípus	MB89R118C
Blokkok száma	250
Blokkméret [Byte]	8
Egyedi Azonosítószám (UID) [Byte]	8
RFID szabvány	ISO 15693
Max. olvasási ciklusok	korlátlan
Max. írási ciklusok	korlátlan

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...85
Tárolási hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 68

Tesztek / engedélyek

Ütésállóság	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezgésállóság	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz

Mechanikai adatok

Súly [g]	9,3
Méret [mm]	Ø 20 / L = 3
Anyagok	PPA

Megjegyzések

Csomagolási egység	5 db
--------------------	------

E80349



RFID címke

ID-TAG/20X3/06-16KBit

További adatok

Olvasási távolság nem fémre történő szerelésnél (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	35
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	-